

Garant**VNMG 160408, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251734 HB7035-1
GTIN	4045197874955
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VNMG 160408 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,08 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB7035-1
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SS

Syöttö f	0,08 - 0,4 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä