

Garant**WNMG 060404, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252062 HB7035-1
GTIN	4045197874986
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7035-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 320 m/min
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja	SM
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 060404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä