

Garant**WNMG 060408, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251954 HB7035-1
GTIN	4045197874993
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 060408 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja	SS
Laji	HB7035-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 060408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä