

**Garant****WNMG 080404, Laji: HB7035-1**

## Tilaustiedot

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 251962 HB7035-1 |
| GTIN         | 4045197875013   |
| Tuoteluokka  | 21G             |

## Kuvaus

WNMG 080404 HB7035-1 Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 350 m/min

## Tekninen kuvaus

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Laji                            | HB7035-1              |
| Pääkäyttöalue                   | P                     |
| Koneistusehto                   | voimakkaasti hakkaava |
| Syöttö $f$                      | 0,1 - 0,4 mm/kierr,   |
| Nirkon säde                     | 0,4 mm                |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 120 - 350 m/min       |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,3 - 2 mm            |
| lastunmurtaja                   | SS                    |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely                     |
| Lastuava aine                   | KM                              |
| ISO-koodi-kääntöterä            | WNMG 080404                     |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 6                               |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |