

**Garant****WNMG 080408, Laji: HB7035-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	252070 HB7035-1
GTIN	4045197875044
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

WN.G 080408 HB7035-1 Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 320 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 320 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7035-1
lastunmurtaja	SM
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,

Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä