


Garant**WNMG 080412, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252072 HB7035-1
GTIN	4045197875068
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 080412 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 320 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 320 m/min
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja	SM
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Laji	HB7035-1

Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä