


Garant**WNMG 080412, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 252210 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197875075 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

WNMG 080412 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Laji | HB7035-1 |
| Lastuamissyvyys a_p | 1,5 - 6 mm |
| lastunmurtaja | SG |
| Syöttö f | 0,25 - 0,6 mm/kierr, |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 90 - 260 m/min |
| Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava |
| Pääkäyttöalue | P |
| Nirkon säde | 1,2 mm |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | WNMG 080412 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 |
| Tuotetyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |