

Kierre Hylkytulkkirengas UNC-2A, Kierre: 4-40



Tilaustiedot

Tilausnumero	486302 4-40
GTIN	4045197228208
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Tulkin mitat standardin ANSI B1.2 mukaiset.

Hylkytulkit merkitty punaisella.

UNC = Unified national coarse thread.

Standardi:

ANSI B 1.1

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	40
Kierre	4-40 UNC
Kalibrointi	L12
Toleranssialue	A
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Standardi	ANSI B 1.1
Kierretyyppi	UNC

Laatu	2
Tuotetyyppi	Kierrehylkyrengastulkki

Palvelut

KalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 3 mm	028600 3
DAkS-kalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100