

**Jousivaaka, enimmäismittausalue: 40N****Tilaustiedot**

Tilausnumero	478900 40N
GTIN	4045197208170
Tuoteluokka	42H

Kuvaus**Malli:**

Kestävä, kätevän muotoinen metallikotelo, vasaralakattu. Selkeäjakoinen asteikkotaulu, jossa on asteikot molempiin suuntiin mittaamista varten. Osoitin ja maksimiosoitin.

Käyttö:

Sähkötekniikan ja hienomekaniikan töihin, esim. relejousien kosketuspaineen asettamiseen, moottorien harjapaineen tarkastukseen ja veto- ja työntöjousien säätöön.

Tarkkuus:

$\pm 0,01 \times (\text{mittausala} + \text{mittausarvo})$.

Tekninen kuvaus

Asteikkotaulun Ø	72 mm
Mittausalue	4 - 40 N
Mittauskärjen pituus L	48 mm
asteikon jakoarvo	1 N
Kalibrointi	K1
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	Jousivaaka

Palvelut

KalibrointiJousivaaka Tyyppi F

027730 F