

HOLEX**Hiomahuoparulla., 115 mm × 10 m, Huoparakenne: 220****Tilastiedot**

Tilausnumero	556115 220
GTIN	4045197525895
Tuoteluokka	52M

Kuvaus**Malli:**

Synteettinen nailonhuopa - hiomarakeet on sidottu keinohartsiin.

Etu:

- **Mukautuu työkappaleen muotoon.**
- **Avoin rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.**
- **Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.**
- **Kuiva- ja märkähiontaan.**
- **Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.**

Käyttö:

Käsinhiontaan, hiomatukeen nro 556020 tai laahauskoneeseen. **Keskikarkea/keskihieno:** soveltuu yleisesti irtoruosteen, kevyen lian ja värjäytymien poistoon; esihioittujen tai harjattujen pintojen viimeistelyyn, rasvanpoistoon ja puhdistukseen ennen maalausta.

Tekninen kuvaus

Huoparakenne	220
Hienousaste	keskikova

Väri	vihreä
Rakeistus-vertailu	240 - 280
Malli	A - Fine
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Rullan leveys	115 mm
Rullan pituus	10 m
Tuotenimen määrite	115 mm × 10 m
Tuotetyyppi	Hiomahuoparulla.

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Hiomatuki	556020
Kara	556030