



## Hiomahuopa-arkki, 152×229 mm, Huoparakenne: 220



### Tilaustiedot

Tilausnumero	556015 220
GTIN	4045197525871
Tuoteluokka	52M

### Kuvaus

#### Malli:

Synteettinen nailonhuopa - hiomarakeet on sidottu keinohartsiin.

#### Etu:

- Mukautuu työkappaleen muotoon.
- Avoin rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.
- Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.
- Kuiva- ja märkähiontaan.
- Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.

#### Käyttö:

Käsinhiontaan, hiomatukeen nro 556020 tai laahauskoneeseen. **Keskikarkea/keskihieno:** soveltuu yleisesti irtoruosteen, kevyen lian ja värjäytymien poistoon; esihioittujen tai harjattujen pintojen viimeistelyyn, rasvanpoistoon ja puhdistukseen ennen maalausta.

### Tekninen kuvaus

Rakeistus-vertailu	240 - 280
Huoparakenne	220
Hienousaste	keskikova
Väri	vihreä
Malli	A - Fine
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Leveys	152 mm

Pituus	229 mm
Tuotenimen määrite	152×229 mm
Tuotetyyppi	Hiomahuopa-arkki

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Kara	556030
Hiomatuki	556020