

Putkikierre Hylkytulkkirengas, Kierre: G1/8tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	486250 G1/8
GTIN	2050001036292
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrerengastulkkien toleranssiluokka A. Hylkytulkit merkitty punaisella.

Standardi:

DIN EN ISO 228

Huomautus:

Pyydettyessä myös muita kokoja saatavilla.

Tekninen kuvaus

Kierre	G1/8
Toleranssiluokka	A
Kierrettä/ tuuma	28
Kierteen Ø	9,73 mm
Kalibrointi	L12
Toleranssialue	A

Tulkkityyppi	hylkytulkki
Standardi	DIN 228
Kierretyyppi	G
Tuotetyyppi	Kierrehylkyrengastulkki

Palvelut

DAkS-kalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100
KalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 20 mm	028600 20