



HOLEX CleverDrill -kierreporasarja HSS nro 114030, kotelo, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-10,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	115050 1-10,5
GTIN	4045197875419
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

HOLEX CleverDrill: Tukeva pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristiteroituksen ansiosta. Sydänosan paksuus ja nousu normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierreura.

Huomautus:

Koko 13,2 – 20: Kavennetulla varrella Ø 12,7 mm.

Sisäjähdytys: ei

Varsi: Lieriövarsi

Porausalue: 1 - 10,5 mm

Porien lukumäärä: 24

Alkureiän Ø: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Teräsarjan porrastus: 0,5 mm

Tekninen kuvaus

Porien lukumäärä	24
------------------	----

Varsi	Lieriövarsi
Porausalue	1 - 10,5 mm
Teräsarjan porrastus	0,5 mm
Alkureiän Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Terien lkm Z	2
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 338
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	130 astetta
Sisäjähdytys	ei
sis. kotelon	kyllä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Tarvikkeet

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9 mm tai tuumaa	114030 9
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,8 mm tai tuumaa	114030 6,8
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2,5 mm tai tuumaa	114030 2,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,3 mm tai tuumaa	114030 3,3
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2 mm tai tuumaa	114030 2
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,5 mm tai tuumaa	114030 7,5

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,5 mm tai tuumaa	114030 3,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5 mm tai tuumaa	114030 5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8 mm tai tuumaa	114030 8
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,5 mm tai tuumaa	114030 6,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5,5 mm tai tuumaa	114030 5,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 10,2 mm tai tuumaa	114030 10,2
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 1 mm tai tuumaa	114030 1
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4 mm tai tuumaa	114030 4
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,5 mm tai tuumaa	114030 8,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 1,5 mm tai tuumaa	114030 1,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9,5 mm tai tuumaa	114030 9,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7 mm tai tuumaa	114030 7
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,5 mm tai tuumaa	114030 4,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 10 mm tai tuumaa	114030 10
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6 mm tai tuumaa	114030 6
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 10,5 mm tai tuumaa	114030 10,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,2 mm tai tuumaa	114030 4,2
	114030 3

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai
tuumaa) 3 mm tai tuumaa
