

## Kierre Hylkytulkkirengas UNC-2A, Kierre: 8-32



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 486302 8-32   |
| GTIN         | 4045197228222 |
| Tuoteluokka  | 48B           |

### Kuvaus

**Malli:**

Tulkin mitat standardin ANSI B1.2 mukaiset.

Hylkytulkit merkitty punaisella.

UNC = Unified national coarse thread.

**Standardi:**

**ANSI B 1.1**

### Tekninen kuvaus

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Kierre           | 8-32 UNC    |
| Kierrettä/ tuuma | 32          |
| Kalibrointi      | L12         |
| Tulkkityyppi     | hylkytulkki |
| Toleranssialue   | A           |
| Kierretyyppi     | UNC         |
| Standardi        | ANSI B 1.1  |

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Laatu       | 2                       |
| Tuotetyyppi | Kierrehylkyrengastulkki |

**Palvelut**

|  |            |
|--|------------|
| DAkS-kalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 100 mm | 028640 100 |
| KalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 20 mm       | 028600 20  |