



HOLEX CleverDrill -kierrepora HSS nro 114030 täydennysarjana, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-6



Tilaustiedot

Tilausnumero	115055 1-6
GTIN	4045197875457
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

HOLEX CleverDrill: Tukeva pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristiteroituksen ansiosta. Sydänosan paksuus ja nousu normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierreura.

Huomautus:

Koko 13,2 – 20: Kavennetulla varrella Ø 12,7 mm.

Sisäjähdytys: ei

Varsi: Lieriövarsi

Porausalue: 1 - 6 mm

Porien lukumäärä: 51

Teräsarjan porrastus: 0,1 mm

Tekninen kuvaus

Teräsarjan porrastus	0,1 mm
Porausalue	1 - 6 mm
Varsi	Lieriövarsi
Porien lukumäärä	51
Terien lkm Z	2
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS

Standardi	DIN 338
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	130 astetta
Sisäjähdytys	ei
sis. kotelon	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	60 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	50 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	32 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	22 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	18 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	30 m/min	K
CuZn	soveltuu	40 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

Tarvikkeet

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2,6	114030 2,6
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2	114030 2

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,5	114030 4,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,1	114030 4,1
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2,9	114030 2,9
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5,4	114030 5,4
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 1,5	114030 1,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2,1	114030 2,1
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,6	114030 4,6
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 1,4	114030 1,4
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4	114030 4
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,9	114030 3,9
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 1,9	114030 1,9
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5,7	114030 5,7
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,7	114030 3,7
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3	114030 3
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2,3	114030 2,3
	114030 5,3

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5,3	
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,9	114030 4,9
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5,1	114030 5,1
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5,5	114030 5,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5,8	114030 5,8
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,6	114030 3,6
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 1,2	114030 1,2
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2,8	114030 2,8
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 1,6	114030 1,6
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 1,8	114030 1,8
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 1,3	114030 1,3
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,5	114030 3,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,7	114030 4,7
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2,7	114030 2,7
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,8	114030 4,8
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2,4	114030 2,4
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,8	114030 3,8
	114030 4,3

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,3

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 1,1

114030 1,1

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,4

114030 3,4

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2,2

114030 2,2

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,1

114030 3,1

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,4

114030 4,4

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2,5

114030 2,5

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5,2

114030 5,2

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,2

114030 3,2

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 1

114030 1

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5

114030 5

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5,9

114030 5,9

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,3

114030 3,3

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 1,7

114030 1,7

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5,6

114030 5,6