



HOLEX CleverDrill -kierrepora HSS nro 114030 täydennysarjana, pinnoittamaton, Tyyppi: 6-10



Tilaustiedot

Tilausnumero	115055 6-10
GTIN	4045197875464
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

HOLEX CleverDrill: Tukeva pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristiteroituksen ansiosta. Sydänosan paksuus ja nousu normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierreura.

Huomautus:

Koko 13,2 – 20: Kavennetulla varrella Ø 12,7 mm.

Sisäjähdytys: ei

Varsi: Lieriövarsi

Porausalue: 6 - 10 mm

Porien lukumäärä: 41

Teräsarjan porrastus: 0,1 mm

Tekninen kuvaus

Varsi	Lieriövarsi
Teräsarjan porrastus	0,1 mm
Porien lukumäärä	41
Porausalue	6 - 10 mm
Terien lkm Z	2
Sarja	HOLEX CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS

Standardi	DIN 338
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	130 astetta
Sisäjähdytys	ei
sis. kotelon	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	60 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	50 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	32 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	22 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	18 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	30 m/min	K
CuZn	soveltuu	40 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

Tarvikkeet

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9	114030 9
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6	114030 6

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,5	114030 7,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9,4	114030 9,4
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,1	114030 6,1
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,2	114030 8,2
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,5	114030 6,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,6	114030 6,6
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,9	114030 7,9
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 10	114030 10
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,5	114030 8,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,3	114030 7,3
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,7	114030 8,7
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,4	114030 8,4
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9,8	114030 9,8
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,6	114030 7,6
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,9	114030 8,9
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9,3	114030 9,3
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,7	114030 7,7
	114030 9,5

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9,5	
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,9	114030 6,9
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9,2	114030 9,2
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,2	114030 6,2
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,3	114030 8,3
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,1	114030 7,1
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8	114030 8
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9,1	114030 9,1
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,6	114030 8,6
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,2	114030 7,2
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,4	114030 7,4
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,4	114030 6,4
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,3	114030 6,3
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9,7	114030 9,7
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9,6	114030 9,6
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,8	114030 7,8
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,8	114030 6,8
	114030 7

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9,9

114030 9,9

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,7

114030 6,7

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,1

114030 8,1

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,8

114030 8,8