



HOLEX CleverDrill -kierrepora HSS nro 114030 täydennysarjana, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-13KB



Tilaustiedot

Tilausnumero	115055 1-13KB
GTIN	4045197875518
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

HOLEX CleverDrill: Tukeva pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristiteroituksen ansiosta. Sydänosan paksuus ja nousu normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierreura.

Huomautus:

Koko 13,2 – 20: Kavennetulla varrella Ø 12,7 mm.

Sisäjähdytys: ei

Varsi: Lieriövarsi

Porausalue: 1 - 13 mm

Porien lukumäärä: 29

Alkureiän Ø: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Teräsarjan porrastus: 0,5 mm

Tekninen kuvaus

Porausalue	1 - 13 mm
Varsi	Lieriövarsi
Porien lukumäärä	29
Teräsarjan porrastus	0,5 mm
Alkureiän Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Terien lkm Z	2
Sarja	HOLEX CleverDrill

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 338
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	130 astetta
Sisäjäähdytys	ei
sis. kotelon	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Tarvikkeet

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8 mm tai tuumaa	114030 8
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 10,2 mm tai tuumaa	114030 10,2
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,5 mm tai tuumaa	114030 3,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,5 mm tai tuumaa	114030 8,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 12,5 mm tai tuumaa	114030 12,5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4 mm tai tuumaa	114030 4
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,8 mm tai tuumaa	114030 4,8
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5 mm tai tuumaa	114030 5
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2,5 mm tai tuumaa	114030 2,5
	114030 7,5

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,5 mm tai tuumaa

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9 mm tai tuumaa

114030 9

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 10,5 mm tai tuumaa

114030 10,5

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,2 mm tai tuumaa

114030 4,2

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7 mm tai tuumaa

114030 7

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2 mm tai tuumaa

114030 2

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5,5 mm tai tuumaa

114030 5,5

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 10 mm tai tuumaa

114030 10

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 1 mm tai tuumaa

114030 1

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 12 mm tai tuumaa

114030 12

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 13 mm tai tuumaa

114030 13

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,5 mm tai tuumaa

114030 4,5

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9,5 mm tai tuumaa

114030 9,5

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3 mm tai tuumaa

114030 3

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,5 mm tai tuumaa

114030 6,5

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 1,5 mm tai tuumaa

114030 1,5

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 11,5 mm tai tuumaa

114030 11,5

114030 11

HOLEX CleverDrill kierukkipora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 11 mm tai tuumaa

HOLEX CleverDrill kierukkipora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,3 mm tai tuumaa

114030 3,3

HOLEX CleverDrill kierukkipora HSS N Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6 mm tai tuumaa

114030 6