

Hienokierre Hylkytulkkirengas 6g, M x nousu: 48X2



Tilaustiedot

Tilausnumero	486210 48X2
GTIN	2050001045898
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa epäpuhtaudet työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen.

Malli standardien **DIN 2279 – 2299** mukaisesti.

Käyttö:

Metrisille, tiheille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Huomautus:

Haluttaessa on saatavilla kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille, vasenkätisille kierteille ja hienoille sisäkierteille, joissa on muu nousu.

Tekninen kuvaus

Kierre	M48
Kierteennousu	2 mm
Toleranssiluokka	6g
Kalibrointi	L12

Tulkkityyppi	hylkytulkki
Toleranssialue	g
Kierretyyppi	MF
Standardi	DIN 13
Laatu	6
Tuotetyyppi	Kierrehylkyrengastulkki

Palvelut

DAkkS-kalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100
KalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 60 mm	028600 60