

HOLEX**Hiomahuoparulla., 115 mm × 10 m, Huoparakenne: 1000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	556115 1000
GTIN	4045197241740
Tuoteluokka	52M

Kuvaus**Malli:**

Synteettinen nailonhuopa - hiomarakeet on sidottu keinohartsiin.

Etu:

- **Mukautuu työkappaleen muotoon.**
- **Avoin rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.**
- **Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.**
- **Kuiva- ja märkähiontaan.**
- **Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.**

Käyttö:

Käsinhiontaan, hiomatukeen nro 556020 tai laahauskoneeseen. **Hieno / erittäin hieno:** arkojen pintojen puhdistukseen ja metallien pintanaarmujen silottamiseen Sopii myös terästen ja ei-rautametallien hienoihin ja erittäin hienoihin mattauksiin.

Tekninen kuvaus

Väri	harmaa
Hienousaste	eritt. hieno

Huoparakenne	1000
Rakeistus-vertailu	600 - 1000
Malli	S Ultra Fine
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Rullan leveys	115 mm
Rullan pituus	10 m
Tuotenimen määrite	115 mm × 10 m
Tuotetyyppi	Hiomahuoparulla.

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Hiomatuki	556020
Kara	556030