

Kierukkaporasarja HSS-E nro 114580 kotelossa, TiAlN, Tyyppi: 6-10



Tilastiedot

Tilausnumero	115450 6-10
GTIN	4045197875556
Tuoteluokka	11B

Kuvaus

Malli:

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

Suurtehopora, erinomainen suorituskyky. Tarkat poraukset optimoidun ristikärkimuodon ja 4-pintaisen hionnan ansiosta. Erityinen lastu-uraprofiili vähentää merkittävästi lastuamisvoiman tarvetta.

Tekninen kuvaus

Varsi	Lieriövarsi
Porausalue	6 - 10 mm
Teräsarjan porrastus	0,1 mm
Porien lukumäärä	41
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 338
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	118 astetta
Nousukulma	35 astetta
Sisäjähdytys	ei
sis. kotelon	kyllä
Värirengas	vihreä

Tuotetyyppi

Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	75 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	65 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	60 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	S
GG(G)	soveltuu	40 m/min	K
CuZn	soveltuu	50 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

Tarvikkeet

Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 8 mm	114580 8
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 10 mm	114580 10
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 9 mm	114580 9
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	114580 6,5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 8,8 mm	114580 8,8
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 6,1 mm	114580 6,1

Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 8,9 mm	114580 8,9
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 8,2 mm	114580 8,2
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 7,2 mm	114580 7,2
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 8,3 mm	114580 8,3
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 6,7 mm	114580 6,7
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 9,7 mm	114580 9,7
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 6,8 mm	114580 6,8
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 7,3 mm	114580 7,3
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 7,6 mm	114580 7,6
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 6,6 mm	114580 6,6
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 6,2 mm	114580 6,2
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 9,2 mm	114580 9,2
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 9,6 mm	114580 9,6
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 8,4 mm	114580 8,4
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 9,4 mm	114580 9,4
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	114580 9,5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 6,3 mm	114580 6,3
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 8,7 mm	114580 8,7
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 8,1 mm	114580 8,1
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 8,6 mm	114580 8,6
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 9,3 mm	114580 9,3
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 6,4 mm	114580 6,4
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 7,8 mm	114580 7,8
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 9,9 mm	114580 9,9
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 9,1 mm	114580 9,1
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 7,4 mm	114580 7,4
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	114580 7,5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 7,1 mm	114580 7,1

Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 7,9 mm	114580 7,9
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 7 mm	114580 7
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 6,9 mm	114580 6,9
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 7,7 mm	114580 7,7
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 9,8 mm	114580 9,8
Tyhjä kotelo kierukkaporalle DIN 338 Tyyppi 6-10	115470 6-10