

3M Scotch-Brite™

Hiomahuoparulla, 115 mm × 10 m, Huoparakenne: 100**Tilaustiedot**

Tilausnumero	556100 100
GTIN	4001895772122
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Synteettinen nailonhuopa - hiomarakeet on sidottu keinohartsiin.

Etu:

- Mukautuu työkappaleen muotoon.
- Avoin rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.
- Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.
- Kuiva- ja märkähiontaan.
- Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.

Käyttö:

Käsinhiontaan, hiomatukeen nro 556020 tai laahauskoneeseen. **Karkea ja hankaava:** poistaa ruosteen, irtoruosteen ja pinnan epäpuhtaudet. Vanhojen maalien, lakkojen, muovien ja kumiosien karhentamiseen (esim. ennen liimausta).

Tekninen kuvaus

Huoparakenne	100
Väri	pun.
Rakeistus-vertailu	180 - 220

Hienousaste	karkea
Malli	A - Medium
3M:n luokitus	WR-SH
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Rullan leveys	115 mm
Rullan pituus	10 m
Tuotenimen määrite	115 mm × 10 m
Tuotetyyppi	Hiomahuoparulla.

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Kara	556030
Hiomatuki	556020