

LOCTITE**Kierrelukitus Stick, 19 g, Valmistajamerkintä: 248_EPIG**

Tilaustiedot

Tilausnumero	083300 248_EPIG
GTIN	5010266007076
Tuoteluokka	04L

Kuvaus

Malli:

Ruuvilukitteiden käyttö estää ruuviliitosten tahattoman irtoamisen ja löystymisen. Yksikomponenttiset, anaerobiset liimat soveltuvat kaikille kierretyypeille ja -muodoille. Ruuviliitokset tiivistetään. Kiinnijuuttuminen estyy luotettavasti.

Puikko varustettu **tahnamaisella** riittoisalla kierrelukitusliimalla, valumaton. Tahnamainen ruuvilukite.

Käyttö:

Tiukahko – irrotettavissa helposti tavanomaisilla työkaluilla.

Keskitiukka – vielä irrotettavissa tavanomaisilla työkaluilla.

Erittäin tiukka – Irrotus vain erikoistyökaluilla tai kuumentamalla (> 150 °C). Puikko: Keskivahvasti tarttuva, sopii kaikille metalleille ja passiivisille materiaaleille.

Huomautus:

Puhdista kierreasat ennen kierrelukitteen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392. Nopea ja helppo käsittely, 50 ml pulloille nro 083344 koko 50.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	248
--------------------	-----

Kierrekoolle M enint.	M50
Vaarallisen aineen tunnus	GHS07: Huutomerkki
Pienin irtoamislujuus	17 Nm
Täyttö	19 ml
Kestävyys valmistuspäivästä	48 kk
soveltuu käyttöalueelle	Kierrelukitus
soveltuu käyttöalueelle	kaikki kierreliitännät
Käyttölämpötila-alue	-55 - 150 °C
Säilytyslämpötila	8 - 21 °C
Väri	sininen
Kemiallinen perusta	Dimetakrylaattiesteri
Muoto	Tahnamainen
Ominaisuudet	irrottaminen mahdollista tavallisella työkalulla
Ominaisuudet	tiivistävä
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Ominaisuudet	pisaraton
Ominaisuudet	tärinänkestävä
soveltuu materiaalille	Metalli
Toimintalujuus vastaa	6 h
Kosketuslujuus aika	5 min
Purkaminen	tavallisella työkalulla
Lujuusluokka	keskilujuuksinen
Tiheys	1,1 g/cm ³
Tuotenimen määrite	19 g
Tuotetyyppi	Kierrelukitus