

LOCTITE**Saumausaine, 50 ml, Valmistajan tunnus: 648_EPIG**

Tilaustiedot

Tilausnumero	083341 648_EPIG
GTIN	8412432000275
Tuoteluokka	04L

Kuvaus

Malli:

Liitännän valmistustekniikassa yhdistetään kaksi tai useampia osia pitävästi toisiinsa. Liimaa käytettäessä koko liitännänpintaa käytetään kiinteään yhdistämiseen. Suuri voimansiirto ja dynaamiset kuormitukset mahdollistetaan (korkea leikkauslujuus).

Käyttö:

Yleiskäyttöinen saumaustuote, hyvä lämmönkesto. Erityisesti laakereille, akseleille jne.

Huomautus:

Esikäsittele pinnat ensin yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392.

Tekninen kuvaus

Vaarallisen aineen tunnus	GHS07 huomio
Vaarallisen aineen tunnus	GHS05: Kaiverrus
Valmistajamerkintä	648
Kosketuslujuusaika	10 min
Dynaaminen viskositeetti	450 - 550 mPas
Väri	vihreä

Säilytyslämpötila	8 - 21 °C
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Pienin irtoamislujuus	29 Nm
soveltuu käyttöalueelle	liuku- tai puristussovitteinen liitos
soveltuu käyttöalueelle	nivelliitos
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Ominaisuudet	öljynkestävä
Muoto	nestemäinen
soveltuu materiaalille	teräs
Maksimirakomitta	0,15 mm
Täyttö	50 ml
Kemiallinen perusta	Uretaanimetakrylaatti
Käyttölämpötila-alue	-75 - 180 °C
leimahduslämpötila	93,3 °C
Toimintalujuus vastaa	3 h
Lujuusluokka	suurilujuuksinen
Tiheys	1,1 g/cm ³
Tuotenimen määräite	50 ml
Tuotetyyppi	Saumausaine