

LOCTITE**pikaliima, 20 g, Valmistajan tunnus: 401_IG**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 083352 401_IG |
| GTIN | 4058093010914 |
| Tuoteluokka | 04L |

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen erilaisten materiaalien liittämiseen. Nopea kovettuminen ja siistit, lähes näkymättömät liitokset. Kovettuminen ilmankosteuden vaikutuksesta.

Huomautus:

Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Vetorepeämislujuus | 20 N/mm ² |
| Kosketuslujuusaika | 3 - 10 s |
| Valmistajamerkintä | 401 |
| Vaarallisen aineen tunnus | GHS07: Huutomerkki |
| Dynaaminen viskositeetti | 70 - 110 mPas |
| Säilytyslämpötila | 2 - 8 °C |
| Muoto | nestemäinen |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Käyttölämpötila-alue | -40 - 120 °C |
| Väri | läpinäkyvä |
| Kestävyys valmistuspäivästä | 24 kk |
| Tiheys | 1,05 g/cm ³ |
| soveltuu materiaalille | puu |
| soveltuu materiaalille | Tekstiili |
| soveltuu materiaalille | Elastomeeri |
| soveltuu materiaalille | Paperi |
| soveltuu materiaalille | muovi |
| soveltuu materiaalille | Metalli |
| soveltuu materiaalille | Nahka |
| Kemiallinen perusta | Etyylisyaaniakrylaatti |
| Täyttö | 20 ml |
| Maksimirakomitta | 0,15 mm |
| Tuotenimen määräite | 20 g |
| Tuotetyyppi | Pikaliima |