

LOCTITE**pikaliima, 20 g, Valmistajan tunnus: 454_IE**

Tilaustiedot

Tilausnumero	083352 454_IE
GTIN	4058093008911
Tuoteluokka	04L

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen erilaisten materiaalien liittämiseen. Nopea kovettuminen ja siistit, lähes näkymättömät liitokset. Kovettuminen ilmankosteuden vaikutuksesta.

Huomautus:

Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	454
Kosketuslujuusaika	5 - 10 s
Vaarallisen aineen tunnus	GHS07: Huutomerkki
Vetorepeämislujuus	20,9 N/mm ²
Säilytyslämpötila	2 - 8 °C
Muoto	Geeli
Käyttölämpötila-alue	-40 °C

Ominaisuudet	pisaraton
Ominaisuudet	ei imeydy
Vaarallisten aineiden luokka	9
soveltuu materiaalille	Paperi
soveltuu materiaalille	Metalli
soveltuu materiaalille	muovi
soveltuu materiaalille	puu
soveltuu materiaalille	Nahka
soveltuu materiaalille	Kartonki
soveltuu materiaalille	Elastomeeri
soveltuu materiaalille	huokoiset materiaalit
Tiheys	1,05 g/cm ³
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Kemiallinen perusta	Etyylisyaaniakrylaatti
Väri	läpinäkyvä
Täyttö	20 ml
Maksimirakomitta	0,15 mm
Tuotenimen määräite	20 g
Tuotetyyppi	Pikaliima