



Tarkka kulmaantaivutuslaite ja tarvikkeet, Työkappaleen enimmäiskorkeus: 35mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	823600 35
GTIN	2050001932709
Tuoteluokka	86K

Kuvaus

Malli:

Helppokäyttöinen ja tehokas taivutuslaite erilaisten profiilien tarkkaan taivutukseen (kork. 180°). Profiilien varmaan ja lujaan kiinnitykseen. Toistotarkka taivutus tarkan taivutus- ja kiinnityslaitteen avulla. Integroidut **kulma- ja pitkittäisrajoittimet mahdollistavat nopean työstön** ja erittäin tarkat taivutustulokset. Työ etenee nopeasti myös massiivisia profiileja työstettäessä **neulalaakeroidun kääntöalustan** (koot 60 ja 100) ansiosta.

Käyttö:

Mittatarkka ja käyttäjäystävällinen kylmä- ja lämmintaivutus (taivutuskulma 0 – 180°), niin teräväreunaisille taivutusreunoille kuin erilaisille taivutussäteille.

Sopii:

Ruuvipenkki

Toimituksen sisältö:

1 taivutuslaatta, teräväreunainen, 90° nro 823601 koko 0, 1 taivutuslaatta (r = 6 mm), 180°, 1 kulmarajoitin, 1 pitkittäisrajoitin, 1 ohjausvipu, 1 avain avainvälillä 5 - 6 - 9 - 10 - 17.

Huomautus:

Muita taivutuslaattoja, ks. nrot 823601 – 823604.

Tekninen kuvaus

Paino	9,3 kg
Korkeus	92 mm
Max. taivutuskapasiteetti, lattamateriaali (lämmin)	36x6 / 11x11 mm
Työkappaleen enimmäiskorkeus	35 mm

Syvyys	150 mm
Leveys	280 mm
Max. taivutuskapasiteetti, lattamateriaali (kylmä)	35×4 / 9×9 mm
Max. taivutuskapasiteetti, pyörömateriaali (kylmä) Ø	10 mm
Tuotetyyppi	Taivutuslaite

Tarvikkeet

Taivutustyökalu Säde 4	823601 4
Taivutustyökalu Säde 10	823601 10
Taivutustyökalu Säde 0	823601 0
Taivutustyökalu Säde 2,5	823601 2,5