



Tarkka kulmaantaivutuslaite ja tarvikkeet, Työkappaleen enimmäiskorkeus: 60mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	823600 60
GTIN	2050001933065
Tuoteluokka	86K

Kuvaus

Malli:

Helppokäyttöinen ja tehokas taivutuslaite erilaisten profiilien tarkkaan taivutukseen (kork. 180°). Profiilien varmaan ja lujaan kiinnitykseen. Toistotarkka taivutus tarkan taivutus- ja kiinnityslaitteen avulla. Integroidut **kulma- ja pitkittäisrajoittimet mahdollistavat nopean työstön** ja erittäin tarkat taivutustulokset. Työ etenee nopeasti myös massiivisia profiileja työstettäessä **neulalaakeroidun kääntöalustan** (koot 60 ja 100) ansiosta.

Käyttö:

Mittatarkka ja käyttäjäystävällinen kylmä- ja lämmintaivutus (taivutuskulma 0 – 180°), niin teräväreunaisille taivutusreunoille kuin erilaisille taivutussäteille.

Sopii:

Ruuvipenkki/työpöytä

Toimituksen sisältö:

1 taivutuslaatta (r = 2 mm), 90° nro 823602 koko 2, 1 kulmarajoitin, 1 pitkittäisrajoitin, 1 ohjausvipu, 1 suojatappi, 1 avain avainväli 5 - 6 - 8 - 10.

Huomautus:

Muita taivutuslaattoja, ks. nrot 823601 – 823604.

Tekninen kuvaus

Korkeus	145 mm
Max. taivutuskapasiteetti, pyörömateriaali (kylmä) Ø	15 mm
Max. taivutuskapasiteetti, lattamateriaali (kylmä)	60×6 / 13×13 mm

Syvyys	200 mm
Työkappaleen enimmäiskorkeus	60 mm
Leveys	335 mm
Max. taivutuskapasiteetti, lattamateriaali (lämmin)	60×10 / 20×20 mm
Paino	22,4 kg
Tuotetyyppi	Taivutuslaite

Tarvikkeet

Taivutustyökalu Säde 8	823602 8
Taivutustyökalu Säde 10	823602 10
Taivutustyökalu Säde 2	823602 2
Taivutustyökalu Säde 5	823602 5