



## Tarkka kulmaantaivutuslaite ja tarvikkeet, Työkappaleen enimmäiskorkeus: 100mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	823600 100
GTIN	2050001933072
Tuoteluokka	86K

### Kuvaus

#### Malli:

Helppokäyttöinen ja tehokas taivutuslaite erilaisten profiilien tarkkaan taivutukseen (kork. 180°). Profiilien varmaan ja lujaan kiinnitykseen. Toistotarkka taivutus tarkan taivutus- ja kiinnityslaitteen avulla. Integroidut **kulma- ja pitkittäisrajoittimet mahdollistavat nopean työstön** ja erittäin tarkat taivutustulokset. Työ etenee nopeasti myös massiivisia profiileja työstettäessä **neulalaakeroidun kääntöalustan** (koot 60 ja 100) ansiosta.

#### Käyttö:

Mittatarkka ja käyttäjäystävällinen kylmä- ja lämmintaivutus (taivutuskulma 0 – 180°), niin teräväreunaisille taivutusreunoille kuin erilaisille taivutussäteille.

#### Sopii:

Työpöytä

#### Toimituksen sisältö:

1 taivutuslaatta (r = 2 mm), 90° nro 823603 koko 2, 1 kulmarajoinin, 1 pitkittäisrajoitin, 1 ohjausvipu.

#### Huomautus:

Muita taivutuslaattoja, ks. nrot 823601 – 823604.

### Tekninen kuvaus

Työkappaleen enimmäiskorkeus	100 mm
Max. taivutuskapasiteetti, pyörömateriaali (kylmä) Ø	18 mm
Syvyys	240 mm

Max. taivutuskapasiteetti, lattamateriaali (kylmä)	100×7 / 18×18 mm
Paino	43,9 kg
Korkeus	205 mm
Max. taivutuskapasiteetti, lattamateriaali (lämmin)	100×10 / 22×22 mm
Leveys	465 mm
Tuotetyyppi	Taivutuslaite

## Tarvikkeet

Lisäpuristin	823604
Taivutustyökalu Säde 15	823603 15
Taivutustyökalu Säde 10	823603 10
Taivutustyökalu Säde 5	823603 5
Taivutustyökalu Säde 2	823603 2