

KARNASCH

## Kulmataivutuslaite täydellisenä normaalivarustein, Taivutuskorkeudelle: 100mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	823650 100
GTIN	2050001931306
Tuoteluokka	86K

### Kuvaus

#### Malli:

Laitteet on valmistettu murtumattomasta raudasta, niissä on eksentrisen pikakiinnitys kylmä- ja lämmintaivutukseen tasaisille, pyöreille ja neliönmuotoisille teräksille suurella tarkkuudella – jatkuvaan ammattikäyttöön. Sopii erityisesti kappaleiden **jyrkkiä taivutuksia varten**.

#### Käyttö:

Litteän, pyöreän ja nelikulmaisen materiaalin tarkkaan kylmä- ja kuumataivuttamiseen (taivutuskulma 0 – 120°). Taivuttaa teräväkulmaisesti ja myös erilaisin kaarevuussätein. Pitkittäisrajoitin ja kulmarajoitin sarjavalmistusta varten.

#### Enimmäistaivutustehot:

- (pieni teho) taivutuslaatoilla nro 823652 / 823653 ylemmällä, kavennetulla osalla:
  - kuumennettu lattateräs enint. 50×6 mm tai 20×15 mm;
  - kylmä lattateräs enint. 50×4 mm tai 20×10 mm;
  - pyörö- ja nelikulmateräs enint. 16 mm.
- (normaali teho) taivutuslaatoilla nro 823652 / 823653 alemmalla, kaventamattomalla osalla:
  - kuumennettu lattateräs enint. 100×12 mm tai 60×20 mm;
  - kylmä lattateräs enint. 100×6 mm tai 50×12 mm;
  - kuumennettu pyörö- ja nelikulmateräs enint. 30 mm;
  - kylmä pyörö- ja nelikulmateräs enint. 18 mm.
- (suuri teho) taivutuslaatoilla nro 823654 / 823655 (erikoisvarusteet):
  - kuumennettu L-teräs (lovettu) enint. 100×12 mm;
  - kylmä L-teräs (lovettu) enint. 60×8 mm;
  - lattakupari enint. 100×12 mm;
  - jaloteräs enint. 50×8 mm.

**Toimituksen sisältö:**

Kulmataivututin, sisältää

1 kiinnityspylkkä, epäkeskokiinnitin

1 taivutuslaatta, teräväreunainen (enint. 2 mm paksulle materiaalille) / nro 823652,

1 tavallinen taivutuslaatta (r = 4 mm) / nro 823653, 1 puristuslaatta,

1 pitkittäisrajoitin 440 mm

1 kulmarajoitin.

**Huomautus:**

Muita taivutuslaattoja, ks. nrot 823651 – 823657.

---

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	260 mm
Leveys	210 mm
Taivutuskorkeudelle	100 mm
Syvyys	175 mm
Paino sisältää tarvikkeet	24 kg
Tuotetyyppi	Taivutuslaite

---

**Tarvikkeet**

Puristuslaatta, leveä	823655
Taivutuslaatta, leveä	823654
Säteistaivutuslaatta	823651
Teräväkulmakisko	823657
Normaalimallinen taivutuslaatta	823653
Taivutuslaatta, teräväkulmainen	823652
Reunantaivutuslaatta	823656