



Runkoleuka, Avautuma a: 600mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	860291 600
GTIN	4008158040134
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Kisko vedettyä, kirkaspint. terästä, galvaanisesti sinkitty. Liukukahva, kaksinkertainen luiston esto. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet. Metallivahvisteinen muovikotelo. Kiristysvoima enintään **8000 N**.

- **Erittäin suuret kiinnistyspinnat, irrotettavat suojukset**
- **Suojaavat työkappaletuet, irrotettavat**
- **Alaosaa kääntämällä puristimesta tulee levennin**
- **Kaksikomponenttikahva ja kuusiokolo (SW6) Puristusvoiman helppo aikaansaaminen**

Käyttö:

Tällä puristimella voi puristaa kaikissa asennoissa, eli myös kiskon takapuolelta ja sivuilta. Siksi sitä voi käyttää kohteissa, joissa tavalliset ruuvipuristimet eivät ole käyttökelpoisia. Levitystoimintoa varten **työkaluton kääntö**.

Huomautus:

Seuraajatuote nrolle 860290.

Tekninen kuvaus

Paino	2,76 kg
-------	---------

Levitysleveys e	255 - 730 mm
Liukukiskon poikkipinta	29×9 mm
Avautuma a	600 mm
Ulottuma b	95 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	8000 N
Tuotetyyppi	Puristin