

Kierre Hylkytulkkirengas UNC-2A, Kierre: 5/16



Tilaustiedot

Tilausnumero	486302 5/16
GTIN	4045197228246
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Tulkin mitat standardin ANSI B1.2 mukaiset.

Hylkytulkit merkitty punaisella.

UNC = Unified national coarse thread.

Standardi:

ANSI B 1.1

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	18
Kierre	5/16 UNC
Kalibrointi	L12
Toleranssialue	A
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Kierretyyppi	UNC
Standardi	ANSI B 1.1

Laatu	2
Tuotetyyppi	Kierrehylkyrengastulkki

Palvelut

DAkS-kalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100
KalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 20 mm	028600 20