



Hiomakangas (A) sininen, normaali KK 24, 230×280 mm, Rakeisuus: 60



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 556800 60 |
| GTIN | 4018875000779 |
| Tuoteluokka | 56V |

Kuvaus

Malli:

Tiheä, vankka ja **erittäin joustava** puuvillaneulos (öljyn- ja bensiininkestävä), tasalaatuisesti siroteltu täysihartsisidottu **normaalikorundi (A)**. Sopii ihanteellisesti kappaleiden geometrian mukautukseen. **Ei reunuksia, korkea hiomateho ja pitkä kestoikä.** Arkin koko 230×280 mm. Tyyppi **VSM KK 24: Sininen pohjakangas, edullinen hioma-arkki** normaaliin käyttöön.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, erityisesti käsin hiontaan (kumihiomatuki, ks. nro 557600).

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|-----------------|
| Hienousaste | karkea |
| Rakeisuus | 60 |
| Valmistajamerkintä | KK 24 |
| Sarja | KK24 |
| Hioma-aine | Normaalikorundi |
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| hiomalaikan leveys | 280 mm |
| hiomalaikan pituus | 230 mm |
| Tuotenimen määrite | 230×280 mm |

Tuotetyyppi

Hiomakangas

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| puu | soveltuu | | |
| lakka | sopii rajoituksin | | |
| Uni | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |

Tarvikkeet

| | |
|-------------------|--------|
| Teräskovasin | 556950 |
| Kuminen hiomatuki | 557600 |