



## Kierteitystyökalusarja Kertakierretapit, Metrisille kierteille: M3-12



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 145310 M3-12  |
| GTIN         | 4045197876539 |
| Tuoteluokka  | 11K           |

### Kuvaus

#### Malli:

**Kestävä peltikotelo**, jossa on kantokahva ja kaksi epäkeskolukkoa. Jokainen työkalu pysyy kuljetettaessa varmasti paikoillaan omassa pidikkeessään ja on heti käyttövalmis. Kierretapit nousevat kantta avattaessa pystyyn. Katso työkalujen yksityiskohtaiset kuvaukset tuotteiden kohdalta.

#### Sisältö:

Kussakin 3 valmiskierretappia nro 131450: Koko M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

1 kierteitysleuka/koko, nro 140300: Koko M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

kussakin 1 kierukkapora nro 114150: koot 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

1 asetettava kierteitin/koko, nro 148400: koot 1; 2

1 työkalupidin, räikkä, nro 148700: Koko 85

1 kierreleukapidin/koko, nro 149300: Koot 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 kierremalline nro 477000: Koko M/W

1 ruuvitaltta nro 664300: Koko 3×60

Kierretyyppi: M

Kylkikulma: 60 astetta

### Tekninen kuvaus

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| metrisille kierteille | M3-12 |
|-----------------------|-------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Kierretyyppi | M          |
| Kylkikulma   | 60 astetta |