

Garant**Lyhyet kierretapit läpirei'ille + alkureikäkierukkaporat + vääntiöt, Metrisille kierteille: M3-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	146260 M3-12
GTIN	4045197876560
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Työkalut nousevat koteloä avattaessa pystyyn ja ovat helposti otettavissa.

Koottu konekierretapeista M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12, alkureikäkierukkaporasarjoista koko 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 ja vääntiöistä koko 1.1/2.

Sisältö:

à 1 kertakierretappi M3 – M12 nro 131450, kierukkapora nro 114150 ja vääntiö nro 148410

Tekninen kuvaus

metrisille kierteille	M3 – M12
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Standardi	DIN 352
Tuotetyyppi	Kierretappi

Tarvikkeet

Kertakierretappilyhyt M M8	131450 M8
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 10,2	114150 10,2
Kertakierretappilyhyt M M5	131450 M5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,8	114150 6,8
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,5	114150 8,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2,5	114150 2,5
Kertakierretappilyhyt M M10	131450 M10
Kertakierretappilyhyt M M3	131450 M3
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,2	114150 4,2
Vääntiö, säädettävä Tyyppi 2	148410 2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5	114150 5
Kertakierretappilyhyt M M4	131450 M4
Kertakierretappilyhyt M M12	131450 M12
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,3	114150 3,3
Vääntiö, säädettävä Tyyppi 1.1/2	148410 1.1/2
Kertakierretappilyhyt M M6	131450 M6
Kotelo, tyhjä Tyyppi 3	146960 3