

Garant**Konekierretappi läpirei'ille + alkureikäkierukkaporat, Metrisille kierteille:
M3-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	146723 M3-12
GTIN	4045197876577
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Työkalut nousevat koteloä avattaessa pystyyn ja ovat helposti otettavissa.

Koottu konekierretapeista M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 ja alkureikäkierukkaporasarjoista koko 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Sisältö:

à 1 konekierretappi M3 – M12 nro 132640 ja kierukkapora nro 114580

Tekninen kuvaus

metrisille kierteille	M3 – M12
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Standardi	DIN 376
Standardi	DIN 371
Värirenas	vihreä

Tuotetyyppi	Kierretappi
-------------	-------------

Tarvikkeet

HOLEX Pro Tap -konekierretappiHSS-E M M3	132680 M3
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 4,2 mm	114580 4,2
KonekierretappiHSS-E M M3	132640 M3
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
HOLEX Pro Tap -konekierretappiHSS-E M M8	132680 M8
KonekierretappiHSS-E M M5	132640 M5
KonekierretappiHSS-E M M10	132640 M10
HOLEX Pro Tap -konekierretappiHSS-E M M4	132680 M4
KonekierretappiHSS-E M M12	132640 M12
HOLEX Pro Tap -konekierretappiHSS-E M M6	132680 M6
HOLEX Pro Tap -konekierretappiHSS-E M M12	132680 M12
KonekierretappiHSS-E M M4	132640 M4
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 10,2 mm	114580 10,2
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114580 2,5
HOLEX Pro Tap -konekierretappiHSS-E M M10	132680 M10
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 6,8 mm	114580 6,8
KonekierretappiHSS-E M M8	132640 M8
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 5 mm	114580 5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 3,3 mm	114580 3,3
HOLEX Pro Tap -konekierretappiHSS-E M M5	132680 M5
KonekierretappiHSS-E M M6	132640 M6
Kotelo, tyhjä Tyyppi 4	146960 4