

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille + alkureikäkierukkaporat, Metrisille kierteille:
M3-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	146923 M3-12
GTIN	4045197876584
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Työkalut nousevat koteloä avattaessa pystyyn ja ovat helposti otettavissa.

Koottu konekierretapeista M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 ja alkureikäkierukkaporasarjoista koko 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Sisältö:

à 1 konekierretappi M3 – M12 nro 135850 ja kierukkapora nro 114580

Tekninen kuvaus

metrisille kierteille	M3 – M12
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Standardi	DIN 376
Standardi	DIN 371
Värirenas	vihreä

Tuotetyyppi	Kierretappi
-------------	-------------

Tarvikkeet

KonekierretappiHSS-E muoto C M M5	135850 M5
KonekierretappiHSS-E muoto C M M3	135850 M3
KonekierretappiHSS-E muoto C M M6	135850 M6
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 10,2 mm	114580 10,2
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 3,3 mm	114580 3,3
KonekierretappiHSS-E muoto C M M10	135850 M10
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 5 mm	114580 5
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
KonekierretappiHSS-E muoto C M M4	135850 M4
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 6,8 mm	114580 6,8
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 4,2 mm	114580 4,2
Kierukkaporat, HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114580 2,5
KonekierretappiHSS-E muoto C M M8	135850 M8
KonekierretappiHSS-E muoto C M M12	135850 M12
Kotelo, tyhjä Tyyppi 4	146960 4