

STARCKE®**Paperi-tarrahiomalaikka (A), Ø 125 mm, Rakeisuus: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567715 40
GTIN	4002748776892
Tuoteluokka	56Z

Kuvaus**Malli:**

Hiomapaperi Starcke 540 FK (F-paperi, raekoko 40 - 180) tai Starcke 544 C3K (raek. 240 – 400, stearaattipinnoite), **erinomainen kestävyys, tiheä hajonta**. Hyvä hiomateho erikoiskäsitellyn korundirakeen (A) ansiosta.

Laikan kääntöpuoli on peitetty veluurisilmukoilla ja on yhdistettynä **tarralaikan alustaan**, esim. nro **5677600, itsekiinnittyvä**. Nopeaan laikan vaihtoon.

Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin tai epäkeskohiomakoneisiin, tarralaikan alusta (pölynpoisto ei mahdollista). Suurin kehänopeus **40 m/s**.

Yleiskäyttöinen metallin, ei-rautametallin, lakan, maalin, puun ja muovin hiontaan.

Huomautus:

Sopiva käsihiomatuki tarrahiomalaikoille, katso nro 567857 koko 125 ja koko 150. Hiomahuopatarralaikat, katso nro 566902 – 566950. Pienhiontajärjestelmä Ø 50 mm ja Ø 75 mm, katso alkaen numerosta 554005.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	40
Kiekon Ø	125 mm

Valmistajamerkintä	540 FK
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Tarrahiomalaiikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

567857 125

Käsihiomatuki, tarrakiinnitys Sopii laikkaan, jonka Ø on 125 mm

Tarrakiillotuslaikka,M14 Ulko-Ø 125 mm	567762 125
Tarralaikan alusta,M14 Ulko-Ø 125 mm	567760 125