



## Konekäyttöinen työkalu, radiaalinen, VX3, tyyppi: 30-VX3-RIK



### Tilaustiedot

Tilausnumero	319916 30-VX3-RIK
GTIN	4045197876942
Tuoteluokka	31W

### Kuvaus

#### Malli:

Käyttö **kiekkorevolvereissa**. Oikeakätinen malli. Välytys 1:1. Toteutus sisäjähdytyksellä sisäisesti, enint. 70 baaria. Suuntaus **vakionastalistan avulla**.

Sopii käyttöön kaikissa CNC-sorveissa, **DMG Gildemeister CTX** ja **Sauter**-revolveri. Käyttökytkin **DIN 5480**. Työkalujen jännite käytöllä varustettuun työkaluun ER-kiristysholkkien kautta ulkoisilla muttereilla tai VARIA VX -pikavaihtojärjestelmän kautta EWS:n lisenssillä. Ulkoinen jäähdytys jäähdytysaineputken kautta, sisäinen jäähdytys työkalun kautta suoraan karan läpi. Enimmäiskierrosluku 8000 min<sup>-1</sup>.

#### Etu:

- **Rakenne optimoitu painon ja geometrian suhteen.**
- **Prosessiturvallisuus laadukkaiden komponenttien ansiosta, pitkä-ikäisyys.**
- **Suurten vääntömomenttien siirto.**
- **100 %:n valvonta – kullekin käytöllä varustetulle työkalulle toteutetaan oma tulo-ohjelma.**
- **Sisäjähdytys: erityisesti kehitetty ja patentoitu tiiviste.**

#### Käyttö:

Mahdollisimman paljon lastuamisivaiheita yhdellä kiinnityksellä. Tilan puuttuessa (kiinnityspaikkoja käytettävissä) revolverissa.

#### Sopii :

DMG Gildemeister CTX. Osittain Emco, Hardinge, Monforts, Scherer jne., DIN 5480.

#### Toimituksen sisältö:

Käytöllä varustettu työkalu kiristysholkkiin: sis. kiinnitysmutterin ja haka-avaimen. Käytöllä varustettu työkalu VARIA VX: sis. kiristysavaimen.

#### Erikoistarvike:

Sopivat hylsyt Varia VX nro 319802–319888, ER-kiristysholkkisarja nro 308941–309878, ER-kiristysavain nro 309680–309745.

#### Huomautus:

- **Muita käyttölaitetyyppejä (esim. DIN 5482), välityssuhteita, mittoja, BMT-kiinnityksiä jne. tilauksesta: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **Sisäisellä jäähdytyksellä varustetut työkalut, ei kuivakäyntiä vakiotiiviväyksellä, jäähdytysnesteen suodatus < 50 µm.**
- **Suositus: Käytä VARIA VX -mallia vääntömomenttityökalulla (enint. 6 Nm).**

VDI-koko: 30

Työkalujen kiinnitys: Varia VX3

l<sub>1</sub>: 89 mm

b<sub>1</sub>: 69,5 mm

b<sub>2</sub>: 41 mm

h<sub>1</sub>: 68 mm

x: 55 mm

Jäähdytys: sisäinen

## Tekninen kuvaus

Jäähdytys	sisäinen
x	55 mm
l <sub>1</sub>	89 mm
h <sub>1</sub>	68 mm
b <sub>2</sub>	41 mm
b <sub>1</sub>	69,5 mm
Sovitin	VX3
VDI-koko	30
Työkalujen kiinnitys	Varia VX3

## Tarvikkeet

Aksiaalinen jysintuurnanpidin VARIA VX3 Tuurnan Ø d1  
22 mm

319835 22

Aksiaalinen jysintuurnanpidin VARIA VX3 Tuurnan Ø d1 16 mm	319835 16
Lyhytreikäporan pidin VARIA VX3 Kiinnitys-Ø D1 10 mm	319823 10
Varia-kiristysholkki VARIA VX3 ER-kiristysholkeille 25 ER	319802 25
Aksiaalinen jysintuurnanpidin VARIA VX3 Tuurnan Ø d1 27 mm	319835 27
Lyhytreikäporan pidin VARIA VX3 Kiinnitys-Ø D1 6 mm	319823 6
Lyhytreikäporan pidin VARIA VX3 Kiinnitys-Ø D1 25 mm	319823 25
Lyhytreikäporan pidin VARIA VX3 Kiinnitys-Ø D1 8 mm	319823 8
Lyhytreikäporan pidin VARIA VX3 Kiinnitys-Ø D1 16 mm	319823 16
Varia-kiristysholkki VARIA VX3 ER-kiristysholkeille 16 ER	319802 16
Lyhytreikäporan pidin VARIA VX3 Kiinnitys-Ø D1 20 mm	319823 20
Lyhytreikäporan pidin VARIA VX3 Kiinnitys-Ø D1 12 mm	319823 12
Varia-kiristysholkki VARIA VX3 ER-kiristysholkeille 32 ER	319802 32
Varia-kiristysholkki VARIA VX3 ER-kiristysholkeille 20 ER	319802 20