



## Konekäyttöinen työkalu, radiaalinen, ER32, tyyppi: 40-32-RIK



### Tilaustiedot

Tilausnumero	319921 40-32-RIK
GTIN	4045197877000
Tuoteluokka	31W

### Kuvaus

#### Malli:

Sopii käyttöön kaikissa CNC-sorveissa, **DMG Gildemeister CTX** ja **Sauter**-revolveri. Käyttökytkin **DIN 5480**. Työkalujen jännite käytöllä varustettuun työkaluun ER-kiristysholkkien kautta ulkoisilla muttereilla tai VARIA VX -pikavaihtojärjestelmän kautta EWS:n lisenssillä. Ulkoinen jäähdytys jäähdytysaineputken kautta, sisäinen jäähdytys työkalun kautta suoraan karan läpi. Enimmäiskierrosluku 8000 min<sup>-1</sup>.

Käyttö **kiekkorevolvereissa**. Oikeakätinen malli. Välitus 1:1. Toteutus sisäjähdytyksellä sisäisesti, enint. 70 baaria. Suuntaus **vakionastalistan avulla**.

#### Etu:

- **Rakenne optimoitu painon ja geometrian suhteen.**
- **Prosessiturvallisuus laadukkaiden komponenttien ansiosta, pitkä-ikäisyys.**
- **Suurten vääntömomenttien siirto.**
- **100 %:n valvonta – kullekin käytöllä varustetulle työkalulle toteutetaan oma tulo-ohjelma.**
- **Sisäjähdytys: erityisesti kehitetty ja patentoitu tiiviste.**

#### Käyttö:

Mahdollisimman paljon lastuamisaikaa yhdellä kiinnityksellä. Tilan puuttuessa (kiinnityspaikkoja käytettävissä) revolverissa.

#### Sopii :

DMG Gildemeister CTX. Osittain Emco, Hardinge, Monforts, Scherer jne., DIN 5480.

#### Toimituksen sisältö:

Käytöllä varustettu työkalu kiristysholkkiin: sis. kiinnitysmutterin ja haka-avaimen. Käytöllä varustettu työkalu VARIA VX: sis. kiristysavaimen.

**Erikoistarvike:**

Sopivat hylsytyt Varia VX nro 319802–319888, ER-kiristysholkkisarja nro 308941–309878, ER-kiristysavain nro 309680–309745.

**Huomautus:**

- **Muita käyttölaitetyyppejä (esim. DIN 5482), välityssuhteita, mittoja, BMT-kiinnityksiä jne. tilauksesta: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **Sisäisellä jäähdytyksellä varustetut työkalut, ei kuivakäyntiä vakiotiivistyksellä, jäähdytysnesteen suodatus < 50 µm.**
- **Suositus: Käytä VARIA VX -mallia vääntömomenttityökalulla (enint. 6 Nm).**

VDI-koko: 40

Työkalujen kiinnitys: ER32

$l_1$ : 138 mm

$b_1$ : 85 mm

$b_2$ : 53 mm

$h_1$ : 76 mm

x: 100 mm

Jäähdytys: sisäinen

**Tekninen kuvaus**

Jäähdytys	sisäinen
x	100 mm
$l_1$	138 mm
$h_1$	76 mm
$b_1$	85 mm
$b_2$	53 mm
Sovitin	ER32
VDI-koko	40
Työkalujen kiinnitys	ER32

**Tarvikkeet**

Varia-kiristysholkki VARIA VX4 ER-kiristysholkeille 32 ER	319804 32
Varia-kiristysholkki VARIA VX3 ER-kiristysholkeille 32 ER	319802 32