



Konekäyttöinen työkalu, radiaalinen, OT-lista, ER25, tyyppi: 30-25-LIK



Tilaustiedot

Tilausnumero	319957 30-25-LIK
GTIN	4045197877246
Tuoteluokka	31W

Kuvaus

Malli:

OT-lista.

Käyttö **tähtirevolvereissa**. Vasenkätinen malli, eli työstö pääkaran suuntaan. Välytys 1:1.

Toteutus sisäjähdytyksellä sisäisesti, enint. 70 baaria.

Sopii käyttöön kaikissa CNC-sorveissa, **DMG Gildemeister CTX** ja **Sauter**-revolveri. Käyttökylkin

DIN 5480. Työkalujen jännite käytöllä varustettuun työkaluun ER-kiristysholkkien kautta

ulkoisilla muttereilla tai VARIA VX -pikavaihtojärjestelmän kautta EWS:n lisenssillä. Ulkoinen

jähdytys jäähdytysaineputken kautta, sisäinen jähdytys työkalun kautta suoraan karan läpi.

Enimmäiskierrosluku 8000 min⁻¹.

Etu:

- **Rakenne optimoitu painon ja geometrian suhteen.**
- **Prosessiturvallisuus laadukkaiden komponenttien ansiosta, pitkä-ikäisyys.**
- **Suurten vääntömomenttien siirto.**
- **100 %:n valvonta – kullekin käytöllä varustetulle työkalulle toteutetaan oma tulo-ohjelma.**
- **Sisäjähdytys: erityisesti kehitetty ja patentoitu tiiviste.**

Käyttö:

Mahdollisimman paljon lastuamisia yhdellä kiinnityksellä. Tilan puuttuessa (kiinnityspaikkoja käytettävissä) revolverissa.

Sopii :

DMG Gildemeister CTX. Osittain Emco, Hardinge, Monforts, Scherer jne., DIN 5480.

Toimituksen sisältö:

Käytöllä varustettu työkalu kiristysholkkiin: sis. kiinnitysmutterin ja haka-avaimen. Käytöllä varustettu työkalu VARIA VX: sis. kiristysavaimen.

Erikoistarvike:

Sopivat hylsyt Varia VX nro 319802–319888, ER-kiristysholkkisarja nro 308941–309878, ER-kiristysavain nro 309680–309745.

Huomautus:

- **Muita käyttölaitetyyppejä (esim. DIN 5482), välityssuhteita, mittoja, BMT-kiinnityksiä jne. tilauksesta: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **Sisäisellä jäähdytyksellä varustetut työkalut, ei kuivakäyntiä vakiotiivistyksellä, jäähdytysnesteen suodatus < 50 µm.**
- **Suositus: Käytä VARIA VX -mallia vääntömomenttityökalulla (enint. 6 Nm).**

VDI-koko: 30

Työkalujen kiinnitys: ER25

l_1 : 126 mm

b_1 : 67 mm

b_2 : 59,5 mm

h_1 : 64 mm

x: 100 mm

Jäähdytys: sisäinen

Tekninen kuvaus

Jäähdytys	sisäinen
x	100 mm
l_1	126 mm
h_1	64 mm
b_1	67 mm
b_2	59,5 mm
Sovitin	ER25
VDI-koko	30
Työkalujen kiinnitys	ER25

Tarvikkeet

Varia-kiristysholkki VARIA VX4 ER-kiristysholkeille 25 ER 319804 25

Varia-kiristysholkki VARIA VX3 ER-kiristysholkeille 25 ER 319802 25

