



Konekäyttöinen työkalu, radiaalinen, TOEM-lista, VX4, tyyppi: 40-VX4-LIK



Tilaustiedot

Tilausnumero	319949 40-VX4-LIK
GTIN	4045197877321
Tuoteluokka	31W

Kuvaus

Malli:

Sopii käyttöön kaikissa CNC-sorveissa, **DMG Gildemeister CTX** ja **Sauter**-revolveri. Käyttökytkin **DIN 5480**. Työkalujen jännite käytöllä varustettuun työkaluun ER-kiristysholkkien kautta ulkoisilla muttereilla tai VARIA VX -pikavaihtojärjestelmän kautta EWS:n lisenssillä. Ulkoinen jäähdytys jäähdytysaineputken kautta, sisäinen jäähdytys työkalun kautta suoraan karan läpi. Enimmäiskierrosluku 8000 min⁻¹.

Vastelista (42,5-TOEM).

Käyttö **tähtirevolvereissa**. Vasenkätinen malli, eli työstö pääkaran suuntaan. Välytys 1:1.

Toteutus sisäjähdytyksellä sisäisesti, enint. 70 baaria.

Etu:

- **Rakenne optimoitu painon ja geometrian suhteen.**
- **Prosessiturvallisuus laadukkaiden komponenttien ansiosta, pitkä-ikäisyys.**
- **Suurten vääntömomenttien siirto.**
- **100 %:n valvonta – kullekin käytöllä varustetulle työkalulle toteutetaan oma tulo-ohjelma.**
- **Sisäjähdytys: erityisesti kehitetty ja patentoitu tiiviste.**

Käyttö:

Mahdollisimman paljon lastuamisaikaa yhdellä kiinnityksellä. Tilan puuttuessa (kiinnityspaikkoja käytettävissä) revolverissa.

Sopii :

DMG Gildemeister CTX. Osittain Emco, Hardinge, Monforts, Scherer jne., DIN 5480.

Toimituksen sisältö:

Käytöllä varustettu työkalu kiristysholkkiin: sis. kiinnitysmutterin ja haka-avaimen. Käytöllä varustettu työkalu VARIA VX: sis. kiristysavaimen.

Erikoistarvike:

Sopivat hylsyt Varia VX nro 319802–319888, ER-kiristysholkkisarja nro 308941–309878, ER-kiristysavain nro 309680–309745.

Huomautus:

- **Muita käyttölaitetyyppejä (esim. DIN 5482), välityssuhteita, mittoja, BMT-kiinnityksiä jne. tilauksesta: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **Sisäisellä jäähdytyksellä varustetut työkalut, ei kuivakäyntiä vakiotiivistyksellä, jäähdytysnesteen suodatus < 50 µm.**
- **Suositus: Käytä VARIA VX -mallia vääntömomenttityökalulla (enint. 6 Nm).**

VDI-koko: 40

Työkalujen kiinnitys: Varia VX4

l_1 : 138 mm

b_1 : 76,5 mm

b_2 : 72 mm

h_1 : 76 mm

x: 100 mm

Jäähdytys: sisäinen

Tekninen kuvaus

Jäähdytys	sisäinen
x	100 mm
l_1	138 mm
h_1	76 mm
b_1	76,5 mm
b_2	72 mm
Sovitin	VX4
VDI-koko	40
Työkalujen kiinnitys	Varia VX4

Tarvikkeet

Varia-kiristysholkki VARIA VX4 ER-kiristysholkeille 32 ER	319804 32
Lyhytreikäporan pidin VARIA VX4 Kiinnitys-Ø D1 10 mm	319827 10

Lyhytreikäporan pidin VARIA VX4 Kiinnitys-Ø D1 25 mm	319827 25
Varia-kiristysholkki VARIA VX4 ER-kiristysholkeille 20 ER	319804 20
Varia-kiristysholkki VARIA VX4 ER-kiristysholkeille 16 ER	319804 16
Lyhytreikäporan pidin VARIA VX4 Kiinnitys-Ø D1 16 mm	319827 16
Aksiaalinen jysintuurnanpidin VARIA VX4 Tuurnan Ø d1 27 mm	319838 27
Lyhytreikäporan pidin VARIA VX4 Kiinnitys-Ø D1 6 mm	319827 6
Varia-kiristysholkki VARIA VX4 ER-kiristysholkeille 25 ER	319804 25
Aksiaalinen jysintuurnanpidin VARIA VX4 Tuurnan Ø d1 16 mm	319838 16
Lyhytreikäporan pidin VARIA VX4 Kiinnitys-Ø D1 8 mm	319827 8
Lyhytreikäporan pidin VARIA VX4 Kiinnitys-Ø D1 12 mm	319827 12
Aksiaalinen jysintuurnanpidin VARIA VX4 Tuurnan Ø d1 22 mm	319838 22
Varia-kiristysholkki VARIA VX4 ER-kiristysholkeille 40 ER	319804 40
Lyhytreikäporan pidin VARIA VX4 Kiinnitys-Ø D1 20 mm	319827 20