

SWISS TOOLS

**Työkalunpidin aksiaalinen, 1-kertainen, vasen, PSC 80, Nelikulmapitimelle: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	318942 32
GTIN	2050001930040
Tuoteluokka	36D

**Kuvaus****Malli:**

Säädettävä jäähdytyslaitin sisäkierteellä.

**Käyttö:**

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

**Huomautus:**

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnityspituus L <sub>1</sub>	98 mm
Ulko-Ø D	110 mm
Nelikulmapitimelle	32 mm
Ulkonema A-mitta	140 mm
B	55 mm
Sovitin	PSC 80
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Työkalunpidin

