

SWISS TOOLS

**Työkalunpidin aksiaalinen, 1-kertainen, oikea, PSC 80, Nelikulmapitimelle:  
32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	318941 32
GTIN	2050001930033
Tuoteluokka	36D

**Kuvaus****Malli:**

Säädettävä jäähdytysuutin sisäkierteellä.

**Käyttö:**

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

**Huomautus:**

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

B	55 mm
Ulko-Ø D	110 mm
Kiinnityspituus L <sub>1</sub>	98 mm
Ulkonema A-mitta	140 mm
Nelikulmapitimelle	32 mm
Sovitin	PSC 80
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Työkalunpidin

