

SWISS TOOLS

Sisäsorvauspidin, PSC 80, Kiinnitys-Ø D1: 16mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	318889 16
GTIN	2050001921857
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Käyttö:**

Sisäsorvauspidinten kiinnittämiseen.
Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Huomautus:

Sopiva PSC-jäähdytysnesteputki tuotenro 309885 koko 63.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Ulko-Ø D	40 mm
Ulkonema A-mitta	98 mm
L ₁	68 mm
Sovitin	PSC 80
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Weldonistukka

