

Garant**SisäSORVAUSPIDIN URITETTU, PSC 63, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	318890 16
GTIN	4045197889409
Tuoteluokka	31G

Kuvaus**Malli:**

GARANT - Enemmän vakautta ja värinänvaimennusta poraustuurnan kietomisella.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

SisäSORVAUSPIDINTEN kiinnittämiseen.

Huomautus:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Ulkonema A-mitta	105 mm
L ₁	83 mm
Ulko-Ø D	45 mm
Sovitin	PSC 63
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Weldonistukka

