

Garant

eco-työkalunpidin aksiaalinen, 1-kertainen, oikea, HSK-T 63, Nelikulmapitimelle: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	318620 25
GTIN	4045197889379
Tuoteluokka	31G

Kuvaus

Malli:

Säädettävä jäähdytyssuutin sisäkierteellä.

GARANT - Käyttöaikojen optimointi, paremmat pinnat, korkeampi prosessivarmuus ja tuottavuuden paraneminen GARANT econ avulla.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Huomautus:

Sisältää poratun aluslevyn. Soveltuu siten kääntöteränpitimelle, jossa varsi 20 ja 25 mm.

Tekninen kuvaus

Kiinnityspituus L ₁	88 mm
Nelikulmapitimelle	25 mm
Ulko-Ø D	102 mm
Ulkonema A-mitta	130 mm
B	40 mm
Sovitin	HSK-T 63
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Työkalunpidin