

STARCKE®**Tekstiili-tarrahiomalaikka (ZA), Ø 150 mm, Rakeisuus: 120****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567625 120
GTIN	4002748756542
Tuoteluokka	56Z

Kuvaus**Malli:**

Erittäin lujat tarrahiomalaikat 341XK **vahvistetussa ja vetolujassa puuvillakudostuessa.**

Uudessa sidontajärjestelmässä käytetään zirkonikorundia (**ZA**).

Laikan kääntöpuoli on peitetty veluurisilmukoilla ja on yhdistettynä **tarralaikan alustaan**, esim. **nro 5677600, itsekiinnittyvä.** Nopeaan laikan vaihtoon.

Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin tai epäkeskohiomakoneisiin, tarralaikan alusta (pölynpoisto ei mahdollista). Suurin kehänopeus **40 m/s.**

Monipuoliset käyttökohteet **metallien karkeaan ja viimeistelyhiontaan.**

Huomautus:

Sopiva käsihiomatuki tarrahiomalaikoille, katso nro 567857 koko 125 ja koko 150. Hiomahuopatarra-laikat, katso nro 566902 – 566950. Pienhiontajärjestelmä Ø 50 mm ja Ø 75 mm, katso alkaen numerosta 554005.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	120
Kiekon Ø	150 mm
Valmistajamerkintä	341XK
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Tuotenimen määrite	Ø 150 mm
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Tarrahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Tarralaikan alusta,M14 Ulko-Ø 150 mm	567760 150
Käsihiomatuki, tarrakiinnitys Sopii laikkaan, jonka Ø on 150 mm	567857 150
Tarrakiillotuslaikka,M14 Ulko-Ø 150 mm	567762 150