

Garant**eco-työkalunpidin aksiaalinen, 1-kertainen, vasen, HSK-T 63,
Nelikulmapitimelle: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	318621 25
GTIN	4045197893246
Tuoteluokka	31G

Kuvaus**Malli:**

Säädettävä jäähdytyssuutin sisäkierteellä.

GARANT - Käyttöaikojen optimointi, paremmat pinnat, korkeampi prosessivarmuus ja tuottavuuden paraneminen GARANT econ avulla.

Käyttö:

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Huomautus:

Sisältää poratun aluslevyn. Soveltuu siten kääntöteränpitimelle, jossa varsi 20 ja 25 mm.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	130 mm
Ulko-Ø D	102 mm
B	40 mm
Kiinnityspituus L ₁	88 mm
Nelikulmapitimelle	25 mm
Sovitin	HSK-T 63
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3

Sisjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Työkalunpidin