

**Garant****eco-työkalunpidin aksiaalinen, 2-kertainen, oikea, HSK-T 63,  
Nelikulmapitimelle: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	318623 25
GTIN	4045197893253
Tuoteluokka	31G

**Kuvaus****Malli:**

Säädettävä jäähdytysuutin sisäkierteellä.

**GARANT** - Käyttöaikojen optimointi, paremmat pinnat, korkeampi prosessivarmuus ja tuottavuuden paraneminen GARANT econ avulla.

**Käyttö:**

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

**Huomautus:**

Sisältää poratun aluslevyn. Soveltuu siten kääntöteränpitimelle, jossa varsi 20 ja 25 mm.

**Tekninen kuvaus**

Nelikulmapitimelle	25 mm
Kiinnityspituus L <sub>1</sub>	88 mm
B	40 mm
Ulkonema A-mitta	130 mm
Ulko-Ø D	102 mm
Sovitin	HSK-T 63
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Työkalunpidin