

Garant**eco-työkäluunpidin diagonaalinen 45°, vasen, HSK-T 63, Nelikulmapitimelle: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	318628 25
GTIN	4045197893284
Tuoteluokka	31G

Kuvaus**Malli:**

Säädettävä jäähdytysuutin sisäkierteellä.

GARANT - Käyttöaikojen optimointi, paremmat pinnat, korkeampi prosessivarmuus ja tuottavuuden paraneminen GARANT econ avulla.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Huomautus:

Sisältää poratun aluslevyn. Soveltuu siten kääntöteränpitimelle, jossa varsi 20 ja 25 mm.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	112,7 mm
Kiinnityspituus L ₁	80 mm
B	40 mm
Nelikulmapitimelle	25 mm
Ulko-Ø D	94 mm
Kärjen keskisiirto f	12,7 mm
Sovitin	HSK-T 63

Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Työkalunpidin